


Axiálna montážna sada EAMM-A-A22-55A

číslo dielca: 559799

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	22
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	10.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	6,06 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	5,1 Nm
Hmotnosť výrobku	430 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS