


Nepracované palce uchopovača BUB-HGPT-40-B

číslo dielca: 560248

FESTO

vhodné pre uchopovač s T drážkou HGPT-....-B.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Velkosť | 40 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku na čeľusť uchopovača | 280 g |
| Typ upevnenia | S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál polotovaru | Hliníková tvárna zliatina |