


Pripojovacie vedenie VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5

číslo dielca: 560414

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	1.125 g
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Suitable for energy chains
Min. polomer ohybu kábla	63 mm
Priemer kábla	12,5 mm
Káblové usporiadanie	25x0,34
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PU)