

lineárny pohon ELGL-LAS-30- -

číslo dielca: 560753

FESTO

so vzduchovým ložiskom a lineárnym motorom.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	1 ... 1.740 mm
Velkosť	30
montážna poloha	vodorovne
vedenie	Vzduchové ložisko
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie s integrovaným systémom odmeriavania Elektrický lineárny priamy pohon
Typ motora	lineárny AC servomotor
Spôsob merania: Systém merania dráhy	magnetický
Kontrola teploty	PTC odpor
Max. Rýchlosť	4 m/s
Presnosť opakovania	+/-0,01 mm
Medziobvodové napätie	600 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa smernice EU-EMV
magnetické vyžarovanie	žiadna
Max. teplota motora	75 °C
Normálna teplota	23 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Osvedčenie	C-Tick
Max. tlačná sila Fx	56 N
Elektrická prípojka	Zástrčka
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiálová informácia, Profil	Oceľ
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	eloxovaný Hliníková tvárna zliatina