


Koncová doska VMPAL-EPL-SD25-IP40

Číslo dielu: 560940

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	43 mm
Dĺžka	107.3 mm
Max. počet ventilových pozícií	24
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Maximálny počet ventilových cievok	24
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP40
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Multipól
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	25
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál koncovkej dosky	Hliníkový tlakový odlatok PA-zosílený