


Koncová doska VMPAL-EPR-SP

číslo dielca: 560947

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Šírka | 28,8 mm |
| Dĺžka | 107,3 mm |
| integrovaná funkcia | Volič napájania pomocného riadiaceho vzduchu (voľba interného alebo externého napájania) |
| Smer prúdenia | reverzibilný |
| Skladba ventilového terminálu | Kombinovateľné veľkosti ventilov |
| Pracovný tlak Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Riadiaci tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Spôsob ochrany | IP65 IP67 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 180 g |
| Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14 | M7 |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84 | M7 |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 5 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál koncovej dosky | Hliníkový tlakový odliatok PA - zosilnený |