


# Napájací modul VMPAL-SP-QS10

číslo dielca: 560951

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	23,2 mm
Dĺžka	107,3 mm
integrovaná funkcia	s elektrickým zreťazením
Skladba ventilového terminálu	Kombinovateľné veľkosti ventilov
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	50 g
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 10 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál napájacieho modulu	Hliníková tvárna zliatina PA - zosilnený