

# Doska VMPAL-EG-QS10

Číslo dielu: 560957

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20.5 mm
Dĺžka	107.3 mm
Integrovaná funkcia	zvedený odfuk
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...5 bar
Vstupný tlak 1	0.5 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Pneumatický prípoj 3/5 spojený	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dosky	PA