

# Doska VMPAL-EG-QS3/8''''

Číslo dielu: 560959

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                     |
|------------------------------------|---|
| Šírka                              | 20.5 mm                                     |
| Dĺžka                              | 107.3 mm                                    |
| Integrovaná funkcia                | zvedený odfuk                               |
| Konštrukcia ventilového terminálu  | Možnosť miešania veľkostí ventilov          |
| Prevádzkový tlak                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar      |
| Rozsah regulácie tlaku             | 0.5 bar...5 bar                             |
| Vstupný tlak 1                     | 0.5 bar...10 bar                            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Teplota okolia                     | -5 °C...50 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                   | 60 g  |
| Pneumatický prípoj 3/5 spojený     | pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8''''    |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                              |
| Materiál dosky                     | PA  |