


Pripojovacia doska VMPAL-AP-14-QS8-1

číslo dielca: 560989

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	14,9 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	14,9 mm
Veľkosť ventilu	14 mm
Max. počet miest na ventily	1
Smer prúdenia	reverzibilný
Skladba ventilového terminálu	Kombinovateľné veľkosti ventilov
Max. počet cievok ventilu	1
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	59,25 g
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Pneumatická prípojka 4	pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PA - zosilnený