

Plastová hadica PUN-V0-12X2-WS-C

Číslo dielu: 561717

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	55 s
Vnútorňý priemer	8 s
Min. polomer ohybu	19 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 °C...60 °C
Pokyny k teplote okolia	použitie bez tlaku do 90 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.08 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 12 mm
Farba	biela
Informácia o farbe	kvôli ochrane pred plameňmi odchýlka od štandardnej farby
Shore tvrdosť	D 54 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)