



# Nástrčné T-spojenie NEDU-M12D4-M12T4-IS

číslo dielca: 562248

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101
Počet pripojení	100
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Hmotnosť výrobku	25,5 g
Elektrická prípojka	4-pin / 4-pin / 4-pin A-kódovaná/A-kódovaná/A-kódovaná Zásuvka / zásuvka / zástrčka M12x1 / M12x1 / M12x1
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
Materiál telesa	TPE-U(PU)-zosilnený Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál prevlečnej matice	PA - zosilnený
Materiál tesnení	FPM
Materiál kontaktov zástrčky	Zliatina medi pozlátený