

Spojovacie vedenie NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

číslo dielca: 562470

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-101 ISO 20401
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrická prípojka	4-pinový / 3-pinový Uhlová zásuvka / Priama zástrčka M8x1 / M8x1
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 26,4 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	3 A
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Suitable for energy chains
Min. polomer ohybu kábla	35 mm
Priemer kábla	3,3 mm
Káblové usporiadanie	2x0,25
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz pozlátený
Materiál izolácie	PVC