


Spojovacie vedenie NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Číslo dielu: 562471

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Hmotnosť výrobku	45 g
Elektrický prípoj	4-pin / 2 žilové Uhlová zásuvka / kábel M8x1
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...26.4 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Dĺžka kábla	2.5 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Min. polomer ohybu kábla	35 mm
Priemer kábla	3.3 mm
Štruktúra kábla	2 x 0,25 mm ²
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz pozlátený
Materiál izolačného púzdra	PVC