



Snímač koncovej polohy SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

číslo dielca: 562516

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre T-drážku
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
princíp merania	magnetický jazýček
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	100 mA
Max. spínací výkon AC	3 VA
Max. spínací výkon DC	3 W
Odolnosť voči skratu	nie
Odolnosť voči preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah pracovného napätia AC	10 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Dĺžka kábla	1 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Materiál izolácie kábla	PVC
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno nasunuteľné do drážky zhora
Hmotnosť výrobku	14,8 g
Materiál telesa	PA
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP67