


Axiálna montážna sada EAMM-A-P6-38A-42A

Číslo dielu: 562644

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenešiteľný krútiaci moment	3.5 Nm
Hmotnosť výrobku	160 g
Kód rozhrania akčného člena	P6-38A
Kód rozhrania vstupu motora	42A
Kód rozhrania pre teleso spojky	38A.2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS