


Spojka

EAMC-16-20-4-6

číslo dielca: 562673

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	4 mm
Priemer držiaka 2	6 mm
Velkosť	16
Menovitá dĺžka	20 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	10.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,28 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	0,7 Nm
Hmotnosť výrobku	8 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS