

Spojka EAMC-16-20-5-8

Číslo dielu: 562677

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	5 mm
Upínací priemer 2	8 mm
Veľkosť	16
Menovitá dĺžka	20 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.28 000065
Prenešiteľný krútiaci moment	1.1 Nm
Hmotnosť výrobku	8 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS