

# Elektrický minisuport EGSP-33- -

číslo dielca: 562756  
Výbehový typ


S guličkovým obežným vedením

Výbehový typ. Dodatečný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



Vzorové zobrazenie



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	100 ... 630 mm
Veľkosť	33
Priemer vretena	13 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanická lineárna os S guličkovou skrutkou
referenčný pohyb	Referenčný snímač
Vreteno	Guličková skrutka
Maximálne zrýchlenie	20 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	0,39 ... 2 m/s
Presnosť opakovania	±0,003 - ±0,01 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Spôsob ochrany	IP10
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	6.250 N
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	53,5E+03 mm <sup>4</sup>
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lz	352E+03 mm <sup>4</sup>
Max. tlačná sila Fx	165 ... 466 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvíhu	0,22 kgcm <sup>2</sup>
Konštanta posuvu	6 ... 20 mm/U
Statická nosnosť pevného ložiska	2.700 N
Typ upevnenia	s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Materiál koncovej dosky	Hliníková tvárna zliatina potiahnutý, pokrytý
Materiál profilu	potiahnutý, pokrytý vysokolegovaná oceľ
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiál vozíka	Oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ