


Elektromagnetická cievka

VACC-S13-18-A1-2U

číslo dielca: 562891

FESTO

pre tubus kotvy F19, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301, 110 V DC a AC.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 50/60 Hz, výkon 1,8 VA |
| Dovolená odchýlka napätia | -15 % / +10 % |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o nízkom napätí |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre elektrické komponenty |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 210 g |
| Elektrická prípojka | Prípojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa EN 175301-803 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál elektromagnetickej cievky | PA UP |