


# Škrtiaca doska VABF-S7-F1B1P2-F

Číslo dielu: 563395

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota  |
|------------------------------------|--|
| Montážna poloha                    | ľubovoľná  |
| Napájanie riadiacim vzduchom       | externé<br>interný   |
| Prevádzkový tlak                   | 0 MPa...1.2 MPa<br>0 bar...12 bar                                  |
| Ochrana proti výbuchu              | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                            |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III   |
| Druh krytia                        | IP65   |
| Spôsob upevnenia                   | s priechodným otvorom  |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12       | G1/4   |
| Pneumatický prípoj 1               | G1/4   |
| Pneumatický prípoj 2               | Príruba 1/4<br>Pripojovací obrazec NAMUR                           |
| Pneumatický prípoj 3               | G1/4   |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS   |

| <b>Charakteristický znak</b> | <b>Hodnota</b>       |
|------------------------------|----------------------|
| Materiál pripojovacej dosky  | Ematalizovaný hliník |
| Materiál tesnení             | NBR                  |