

# Manometer PAGN-40-232P-P10

číslo dielca: 563733

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Oblasť zobrazenia [bar]                   | 0 ... 16 bar                                   |
| Rozsah zobrazenia                         | 0 ... 232 psi                                  |
| Vyhovuje predpisu                         | EN 837-1                                       |
| Nominálna veľkosť manometra               | 40   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Manometer s valcovou pružinou                  |
| Typ upevnenia                             | zabudovanie vedenia                            |
| Pracovné médium                           | Inertné plyny<br>neutrálne kvapaliny           |
| Pracovný tlak Mpa                         | 0 ... 1,6 MPa                                  |
| Pracovný tlak                             | 0 ... 16 bar<br>0 ... 232 psi                  |
| faktor striedavého zaťaženia              | 0,66   |
| Trieda presnosti rozmerov                 | 2,5  |
| Spôsob ochrany                            | IP43   |
| Teplota média                             | -20 ... 60 °C                                  |
| Teplota okolia                            | -20 ... 60 °C                                  |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                   |
| Poloha prípojky                           | zadná strana centrická                         |
| Pneumatická prípojka                      | Patróna 10 mm                                  |
| Materiály v kontakte s médiom             | Mosadz   |
| Materiál závitového čapu                  | Mosadz   |
| Materiál telesa                           | ABS  |
| Materiál okienka                          | PS   |
| Farba púzdra                              | čierny   |
| Hmotnosť výrobku                          | 50 g   |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | žiadene acetylén<br>žiadene kyslík             |
| Stupnica                                  | dvojitá stupnica<br>bar (vnút.)<br>psi (vonk.) |