

# Ventilový terminál VTOC

číslo dielca: 564056

FESTO



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 zatvorený monostabilný
Veľkosť ventilu	10 mm
Max. štandardný menovitý prietok	10 l/min pri 10 mm
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Zobrazenie stavu signálu	LED
Vhodnosť pre vákuum	nie
Spínací čas	100 ms
Nominálny záberový prúd na jednu cievku	55 mA až do 100 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	13 mA po 100 ms
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP40
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Elektrické ovládanie	Multipól I-Port IO-Link
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Typ ovládania	elektrický
Elektrické Vst./Výst. - Systémové	áno
Druh ventilového ostrova	84
Max. počet miest na ventily	24
Skladba ventilového terminálu	Pevný raster