

Nástrčný spoj QB-3/16T-U

číslo dielca: 564755

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	0,138 "
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,12 oz
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 3/16"
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 3/16"
Teplota okolia, Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ