

# Nástrčné T-spojenie QBT-1/2T-U

Číslo dielu: 564771

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                             |
| Menovitá šírka                           | 0,354 " "                                                            |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                            |
| Tvar                                     | Tvar T                                                               |
| Veľkosť balenia                          | 5                                                                    |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                    |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 000032...145 000032 |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                            |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                                   |
| Teplota okolia                           | 0 °C...60 °C                                                         |
| Hmotnosť výrobku                         | 878 oz                                                               |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 1/2 " "                             |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 1/2 " "                             |
| Teplota okolia vo °F                     | 32 °F...140 °F                                                       |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | sivá                                                                 |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                       |
| Materiál telesa                          | PBT                                                                  |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                                  |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                                  |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                    |