

Zaslepovacia zátka QBC-3/16H-U

Číslo dielu: 564785

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Zaslepovacia zátka
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	28,1 oz
Pneumatický prípoj 1	Nástrčné púzdro s priemerom 3/16" "
Teplota okolia vo °F	32 °F...140 °F
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS