

Nástrčné Y-spojenie QBY-1/2T-5/16-U

Číslo dielu: 564826

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	0,252 " "
Montážna poloha	Ľubovoľná
Tvar	Tvar Y
Veľkosť balenia	5
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	522 oz
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/2" "
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 5/16" "
Teplota okolia vo °F	32 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál častí na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ