

# Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/4-QB-5/32-U

Číslo dielu: 564843

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtenia odľudovaného vzduchu so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	QB-5/32
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania s vonkajším závitom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	12 000077
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	9,25 000077...12,2 000077
Teplota okolia	32 °F...140 °F
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-13,8 000096...116 000096
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	15,7 000077
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	15,7 000077...16,4 000077
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	32 °F...140 °F
Max. ťahovací moment	8,9 000078
Hmotnosť výrobku	964 oz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál dutej skrutky	Mosadz poniklované
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál ryhovanej hlavy	Mosadz poniklované
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz poniklované
Materiál kyvného pripojenia	Zosilný PBT