



Platňa regulátora VMPA1-B8-R1-M5-10

Číslo dielu: 564908

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Konštrukčná šírka | 10.5 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Pneumatická vertikálna výstavba | Tlakový regulačný ventil pre 1 |
| Funkcia regulátora | Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním |
| Rozsah regulácie tlaku | 0.5 bar...8.5 bar |
| Vstupný tlak 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Druh krytia | IP65 podľa IEC 60529 |
| Teplota okolia | -5 °C...50 °C |
| Max. uťahovací moment | 0.25 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 73.8 g |
| Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby | na doske zrežzenia |
| Prípoj manometra | M5 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál obslužných dielov | PA |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa regulátora | PA |