



Platňa regulátora VMPA1-B8-R2-M5-10

číslo dielca: 564909

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	10,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zreženie, zvislé	Tlakový regulátor pre 2
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
Oblasť regulácie tlaku	2 ... 8,5 bar
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,25 Nm
Hmotnosť výrobku	73,8 g
Spôsob upevnenia výškového zreženia	na dosku pre zreženie
Prípojka manometra	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ovládacieho panelu	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa regulátora	PA