

Fúkacia tryska LPZ-RG-150-B

Číslo dielu: 565317

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hladina akustického tlaku	90 000007
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Pneumatický prípoj	Vonkajší závit M12x1,25
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz poniklované