


Nástrčné T-spojenie CRQST-5/32T-U

číslo dielca: 565350

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	0,138 "
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Tvar T
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,4 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 14 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 203 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	0,564 oz
Použiteľné vedenia	PFAN
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 5/32"
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 5/32"
Teplota okolia, Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál uvoľňovacieho krúžku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tesnenia hadice	FPM
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ