


Kábel motora NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

číslo dielca: 565371

FESTO

pre spojenie motora a regulátora koncových polôh CMFL.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Vlastnosť vedenia | vhodné pre nosiče enrgií |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Spôsob ochrany | zmontované IP65 |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -40 ... 90 °C |
| Teplota okolia | -50 ... 90 °C |
| Min. polomer ohybu kábla | 65 mm |
| Káblové usporiadanie | 2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² tietený |
| Dĺžka kábla | 10 m |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | TPE-U(PUR) |