


Snímač prietoku SFAB-200U-WQ10-2SV-M12

Číslo dielu: 565400

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL E322346
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Objem Objemový prietok
Smer prúdenia	jednosmerne P1 -> P2
Princíp merania	termický
Metóda merania	Strata tepla
Počiatočná hodnota rozsahu merania prietoku	2 l/min
Konečná hodnota rozsahu merania prietoku	200 l/min
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Dusík
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Menovitá teplota	23 °C
Presnosť hodnoty prietoku	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Opakovateľná presnosť nulového bodu v ± %FS	0.2 000098
Rozpätie opakovateľnej presnosti, v ±%FS	0.8 000098
Rozpätie teplotného súčiniteľa v ±%FS/K	typ. 0,1%FS/K
Rozsah pôsobenia tlaku v ± %FS/bar	0.5 000079
Spínací výstup	2 x PNP alebo 2 x NPN, možnosť meniť
Spínacia funkcia	Porovnávač okien Porovnávač prahovej hodnoty
Funkcia spínacieho prvku	Spínač/rozpínač, prepínateľný
Max. výstupný prúd	100 mA
Analógový výstup	0 - 10 V

Charakteristický znak	Hodnota
Počiatočná hodnota charakteristiky prietoku	0 l/min
Konečná hodnota charakteristiky prietoku	200 l/min
Počiatočná hodnota výstupnej charakteristiky	0 V
Konečná hodnota výstupnej charakteristiky	10 V
Min. odpor záťaže, napäťový výstup	10 kOhm
Odolnosť proti skratu	áno
Odolnosť proti preťaženiu	je k dispozícii
Rozsah prevádzkového napätia DC	15 V...30 V
Prúd naprázdno	120 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	5
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou s držiakom na stenu/plochým držiakom
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Hmotnosť výrobku	160 g
Materiál telesa	Zosilnený PA
Typ indikácie	Viacfarebný podsvietený LCD displej
Zobraziteľná jednotka(y)	l l/h l/min m ³ scf scfm
Možnosti nastavenia	Teach-In cez displej a tlačidlá
Ochrana proti nepovolanej manipulácii	PIN-kód
Druh krytia	IP65
Pokles tlaku	100 mbar
Trieda krytia	III
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L