

Prípojovací blok CPX-P-AB-4XM12-4POL

Číslo dielu: 565706

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Spôsob upevnenia	na blok zrežazenia CPX-M-GE..
Hmotnosť výrobku	120 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilnený PA
Elektrický prípoj	4-pin 4x zásuvka Kódovanie A M12x1 okrúhly konektor