

Svorkovnica NECU-L3G8-C1-IS

Číslo dielu: 565711

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trvanlivosť pripojenia	100
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	33 g
Elektrický prípoj	8-pin Pružinová svorka Priama zástrčka
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	12 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Prierez prípoja	0.2 000013...2.5 000013
Teplota okolia	-40 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Triada odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA
Farba telesa	modrá
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi pocínovaný