


Multipól CPV10-VI-P2-1/8-C

Číslo dielu: 566709

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK proti výbuchom podľa predpisov UK RoHS |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Ochrana proti výbuchu | Zóna 1 (ATEX) Zóna 1 (IEC-EX) Zóna 1 (UKEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 2 (IEC-EX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 21 (IEC-EX) Zóna 21 (UKEX) Zóna 22 (ATEX) Zóna 22 (IEC-EX) |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát | IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| Kategória ATEX pre plyn | II 2G |
| Kategória ATEX prach | II 2D |
| Typ ochrany proti vznieteniu plynov | Ex eb IIC Gb |
| Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach | Ex tb IIIC Db |
| Ex-teplota okolia | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 300 g |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál dosky | Hliníková tvárna zliatina |