

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1L4-LR

číslo dielca: 566729

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	pre pracovné napätie
Prídavné funkcie	Zhášanie iskier Redukcia pridržiavacieho prúdu
Zobrazenie stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	33,5 g
Prierez pripojky	0,14 mm ²
Elektrická prípojka	Lanko
Dĺžka kabla	5 m
Žilové konce	Káblová koncovka
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	svorka
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA