

# Plastová hadica PUN-H-3/8-SW-150-CB

číslo dielca: 567958

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti (odolná voči hydrolýze)



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota   |
|--|---|
| Vonkajší priemer Inch                  | 3/8   |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 0,171 ft  |
| Min. polomer ohybu                     | 0,081 ft  |
| Pokyn pre použitie                     | TPE-U Ether basiert   |
| Vlastnosti hadíc                       | Suitable for energy chains  |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -14,4 ... 145 Psi   |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku         | Voda: prevádzkový tlak závisí od teploty, pozri diagram, max. 0,3 MPa pri 0 - 60 °C   |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)  |
| Ohňový test materiálu                  | UL94 HB   |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B2-L  |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033        | F1a   |
| Trieda čistoty                         | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek.<br>Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu. |
| Vhodné pre potravinárstvo              | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch  |
| Teplota okolia                         | -31 ... 145 °F  |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,48 oz/ft  |
| Pneumatická prípojka                   | pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 3/8"  |
| Farba                                  | čierny  |
| Tvrdosť podľa Shore                    | D 52 +/-3   |
| Materiálový údaj                       | zhoda s RoHS  |
| Materiál hadice                        | TPE-U(PU)   |