

plastová hadica PUN-H-5/32-SI-500-HA

číslo dielca: 568009

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti (odolná voči hydrolyze)
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	5/32
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,052 Fuß
Min. polomer ohybu	0,02 Fuß
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 145 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bezpečné pre potraviny	podľa prehlásenia výrobcu
Teplota okolia	-31 ... 145 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,09 oz/ft
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)