

Plastová hadica PLN-3/8-NT-150-CB

Číslo dielu: 569901

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer v palcoch	3/8
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	0,187 Stopa
Min. polomer ohybu	0,115 Stopa
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-14,4 000096...203 000096
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v zmysle vyhlásenia výrobcu na www.festo.sk
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-22 °F...176 °F
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	000092
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 3/8" "
Farba	prírodné
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE