

# plastová hadica PLN-5/32-SW-150-CB

číslo dielca: 569905

FESTO

vysoká odolnosť voči chemikáliám a hydrolýze.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	5/32
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,082 Fuß
Min. polomer ohybu	0,039 Fuß
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 203 Psi
Oddelenie vydávajúce certifikát	TZW
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bezpečné pre potraviny	podľa prehlásenia výrobcu
Teplota okolia	-22 ... 176 °F
Osvedčenie	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,065 oz/ft
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	PE