

Plastová hadica PLN-3/8-SW-150-CB

Číslo dielu: 569909

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Vonkajší priemer v palcoch | 3/8 |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 0,187 Stopa |
| Min. polomer ohybu | 0,115 Stopa |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty | -14,4 000096...203 000096 |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v zmysle vyhlásenia výrobcu na www.festo.sk |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota okolia | -22 °F...176 °F |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky | 000092 |
| Pneumatický prípoj | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 3/8" " |
| Farba | čierna |
| Shore tvrdosť | D 52 +/-3 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál hadice | PE |