

# Plastová hadica PLN-5/8-SW-150-CB

Číslo dielu: 569911

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer v palcoch	5/8
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	0,311 Stopa
Min. polomer ohybu	0,197 Stopa
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-14,4 000096...203 000096
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v zmysle vyhlásenia výrobcu na <a href="http://www.festo.sk">www.festo.sk</a>
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-22 °F...176 °F
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	000092
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 5/8" "
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE