

Elektrická pripojovacia doska CAPC-F1-E-M12

Číslo dielu: 570042

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 148 mm x 28 mm
Rozhranie prevádzkovej zbernice	2 x zásuvka M12, 5-pin
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Max. napájanie prúdom	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	85 g
Dĺžka kábla	20 m
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA