

Plastová hadica PAN-MF-4X0,75-SW

Číslo dielu: 570357

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 mm
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	15 mm
Vnútorňý priemer	2.5 mm
Min. polomer ohybu	10 mm
Zodpovedá norme	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 000032...449.5 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...] Minerálny olej
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-60 °C...100 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.008 000015
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 4 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 65 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PA12-P