


obslužný prístroj FED-550

číslo dielca: 570398
Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	91 mm
Výška	147 mm
Dĺžka	187 mm
Max. hrúbka predného panelu	5 mm
Užívateľská pamäť	64 Mbyte
Počet užívateľov, LED	1
Počet funkčných kláves	1
Reálny čas	áno
Zoznamy udalostí	1.024
Pamäť receptov	32 kByte
Poplachy	1.024
Ochýľka reálneho času	130 s / mesiac
Počet farieb	64 k
Počet systémových LED	4
Zobrazenie	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	5,7"
Záložná batéria	3 V / 270 mA Lithium
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	1 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 45 °C
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Hmotnosť výrobku	1.400 g
AUX - rozhranie	Sub-D 9-pinový zásuvka
Rozhranie tlačiarne	RS232 Sub-D 15-pinový zásuvka
PC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový zásuvka
Programovacie rozhranie	9,6 - 38,4 kBd

charakteristický znak	Hodnota
PLC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
USB rozhranie	áno
Ethernet-Rozhranie	RJ45 10/100 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	FED Designer 6.09, alebo vyšší