


Prípojovacia lišta VABM-B6-E-N12-2

číslo dielca: 570725

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	21 mm
Max. počet miest na ventily	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Max. uťahovací moment, montáž na lištu	1,5 Nm
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	2 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	5 Nm
Hmotnosť výrobku	460 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 1	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 3	NPT1/2-14
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina