


# obslužný prístroj FED-400

číslo dielca: 570864

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	56 mm
Výška	109 mm
Dĺžka	149 mm
Max. hrúbka predného panelu	5 mm
Užívateľská pamäť	2 Mbyte
Reálny čas	áno
Zoznamy udalostí	256
Pamäť receptov	32 kByte
Poplchy	1.024
Odchýlka reálneho času	130 s / mesiac
Počet farieb	256
Zobrazenie	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	4,3"
Záložná batéria	3 V / 270 mA Lithium
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	480x272 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,4 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Hmotnosť výrobku	1.000 g
AUX - rozhranie	Sub-D 9-pinový zásuvka
PC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
Programovacie rozhranie	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
USB rozhranie	áno
Ethernet-Rozhranie	100 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	FED Designer 6.09, alebo vyšší