


Zástrčka NECU-FCG40-K

číslo dielca: 570895

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 60603-13
Počet pripojení	50
Výstup kábla	Priamy
Hmotnosť výrobku	5 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec FC
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	40
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Nacvakávacie pripojenie
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Vrubová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1,5 A
Nominálny prierez vodiča	0,13 mm ²
Menovitý prierez vodiča (AWG)	AWG26
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Materiál kontaktov zástrčky	bronz pozlátený